


NT TOOL**Spännhylsa för kraftspännchuck, Ø 20 mm, nom. spänn-Ø d: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309577 10
GTIN	2050001852045
Artikelklass	33K

Beskrivning**Utförande:**

Cylindrisk spännhylsa resp. reducerhylsa.

För **NT** kraftspännchuckar nr 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538. **Tätat system och därmed lämpligt för invändig kylmedelstillförsel.**

Köldmediespår på insidan av hålet, vilket gör den lämpad för perifer kylning.

Teknisk beskrivning

totallängd L	60 mm
nom. spänn-Ø d	10 mm
Tångdiameter D	20 mm
Produktnamnsattribut	Ø 20 mm
Produktslag	Kraftspännchuck, tillbehör