

HOLEX**Handskruvstycken till bormaskiner, Backbredd A: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	365055 120
GTIN	4062406188641
Artikelklass	32D

Beskrivning**Utförande:**

- Kan användas horisontalt, vertikalt och i sidled.
- Solitt och lätthanterligt utförande.
- Härdade och slipade backar.
- Likformigt över hela längden. (Spindeln försänkt i handtaget!)
- Universell fastsättningsmöjlighet tack vare avlånga hål.
- Rörlig back, sidstyrd.
- Fast spännback med tre vertikalprismor och ett horisontalprisma.
- Med avtagbar vev.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken på bormaskiner.

Material:

Stomme av gjutgods.

Noggrannhet:

Inom **0,20 mm**.

Teknisk beskrivning

backhöjd C	39 mm
spännvidd b	128 mm
vikt	6,5 kg

grundhållarlängd a	225 mm
totalhöjd c	67 mm
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

Tillbehör

Reservbackar par (2 st.) för handskruvstycken för bormaskiner För typ 120	365046 120
---	------------