

Garant**APMT 180512 ER, HB8630, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	215282 INOX
GTIN	4045197747747
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p_{max}} = 9$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 mm
Typ	INOX
Hörnradie	1,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kod vändskär	APMT 180512 ER
Sort	HB8630
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		