

**HOLEX****Plan-/hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215055 50/5
GTIN	4045197750310
Artikelklass	220

**Beskrivning****Utförande:**

Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskåret fås mycket fina ytor.

**Observera:**

Ohne Powercard!

**OBS!:**

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L <sub>tot</sub>	40 mm
Passande vändskär	SOMT 09T304
Skär-Ø D <sub>c</sub>	50 mm
FästhålsØ	22 mm
Antal skär Z	5

Skruvsats förvändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219810