

HOLEX**Plan-/hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215055 100/8
GTIN	4045197750341
Artikelklass	220

Beskrivning**Utförande:**

Av härdat specialverktygsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskäret fås mycket fina ytor.

Observera:

Ohne Powercard!

OBS!:

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	100 mm
Skrivsats förvändskär	219810 (9IP; 2,2 Nm)
totallängd L _{tot}	50 mm
Passande vändskär	SOMT 09T304
FästhålsØ	32 mm

Antal skär Z	8
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskrivsats 10 delar	219810