

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/6mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212167 80/6
GTIN	4045197750556
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

Användningsdata:

Med skruvsats för vändskär nr 219800 – för fastspänning av vändskär och låsbrickor.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm

Skruvsats förvändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Skär-Ø D _c	80 mm
Antal skär Z	6
Låsbrickssats	219955
FästhålsØ	27 mm
Passande vändskär	RD..1604
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Låsbrickssats 10 delar	219955
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800