

**Garant****Fräsvändskär Ø 16 mm, Typ: ALU**

## Beställningsdata

Ordernummer	212727 ALU
GTIN	4045197761651
Artikelklass	210

## Beskrivning

### Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet.  $\pm 0,015$  mm.

### Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

## Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Sort	HU7810
Hörnradie	3 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	3 mm
Matning $f_z$ i kortspånande aluminium	0,3 mm
Matning $f_z$ i stål $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm

Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning