

**Garant****Ändfräsdorn svängningsdämpad, cylindrisk, HSK-A 100 A = 300,  
Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306709 27
GTIN	4045197762030
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.

**Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	21 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	58 mm
fäste	HSK-A 100 A = 300
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69893

Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

---

## Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
--------------------------------	-----------