

Garant**Ändfräsdorn svängningsdämpad, cylindrisk, HSK-A 100 A = 300,
Dorndiameter d1: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	306709 32
GTIN	4045197762047
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.

Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	24 mm
Ø D ₂	78 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
fäste	HSK-A 100 A = 300
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69893

Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
--------------------------------	-----------