

Garant**Krympchuck, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302225 4
GTIN	2050001838926
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskrivset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	15 mm
Utvändig-Ø D	22 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	4 mm
fäste	SK 30 kort
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308765 30
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/4 mm	302410 16/4
Dragtapp 60°tätad passar för konor 30	308785 30
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 45°tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtappartätad, form A passar för konor 30	308610 30