

**Garant****Borrstång, Höger, Skaftdiameter DS: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273914 32
GTIN	4045197763143
Artikelklass	21W

**Beskrivning****OBS!:**

Till **högerhållare** använder du **vänsterplattor**, till **vänsterhållare** använder du **högerplattor**.

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsskruv	279815 13
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	23 mm
Platthöjd L <sub>2</sub>	15 mm
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	40 mm
totallängd L	250 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Användning	Höger
Produktslag	Borrstång

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Kläm-skruv Typ 13	279815 13
	659957 500

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara  
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

---