

Garant**CNMM 190624, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	100 - 300 m/min
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
spån-brytare	SR
Sort	HB7020
Skärdjup a_p	2 - 10 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	2,4 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190624

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning