

Garant**SNMG 150612, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	251232 HB7020
GTIN	4045197764157
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 150612 HB7020 Hörnradie: 1,2 mm
Sort: HB7020
spån-brytare: SM
Skärdjup a_p : 0,5 - 6 mm
Matning f : 0,15 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,5 - 6 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	1,2 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Matning f	0,15 - 0,5 mm/v

Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 150612
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning