

**Garant****SNMM 150616, Sort: HB7020**

## Beställningsdata

Ordernummer	251390 HB7020
GTIN	4045197764225
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SNMM 150616 HB7020 Hörnradie: 1,6 mm

Sort: HB7020

spån-brytare: SR

Skärdjup  $a_p$ : 2 - 12 mmMatning  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 300 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	SR
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 300 m/min
Hörnradie	1,6 mm
Sort	HB7020
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärdjup $a_p$	2 - 12 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMM 150616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning