



ECO lettringsfräsverktyg Höger, Skaftmått: 12 mm



Beställningsdata

Ordernummer	290238 12
GTIN	4030741290466
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.
 för lettrad profil: RGE45° BL/BR15°
 för lettrings-Ø d₁: 15 mm
 för lettringsbredd b: 4 mm
 för lettringshål-Ø d₂: 8 mm
 Arbetsområde: 3 - 50 mm
 HM-bussning, täckbricka, skruv: 299920 4

Teknisk beskrivning

skaft höjd	12 mm
Arbetsområde	3 - 50 mm
skaftbredd	12 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 4
för lettringshål-Ø d ₂	8 mm
för lettrings-Ø d ₁	15 mm
för lettringsbredd b	4 mm
för lettrad profil	RGE30° 2×AA
för lettrad profil	RGE45° BL/BR15°

Produktslag

Lettringsverktyg

Tillbehör

HSS-axel med plan yta

290306

HSS-axel HSS Typ 4

299911 4