

Garant**SPGT 060304, HU7815, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	218305 ALU
GTIN	4045197765451
Artikelklass	21A

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,12 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	3,18 mm
ISO-kod vändskär	SPGT 060304
Sort	HU7815
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,18 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

