

Garant**APHT 100302 FR, HU7815, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Våndskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

OBS!:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Matning f_z per tand	0,12 mm
Hörnradie	0,2 mm
ISO-kod våndskär	APHT 100302 FR
Sort	HU7815
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,5 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	600 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
CuZn	lämplig	500 m/min	N
Grafit, glasfiber	lämplig	400 m/min	N
vått maximal	lämplig		