

**Garant****Borrstång, DIN 1835 A, NominellØ D: 14,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236677 14,8
GTIN	4045197769176
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Användningsdata:**

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell  $\varnothing$  i kombination med excenterspännhylsor nr 236679.

För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

**OBS!:**

Den  $\varnothing$  som ska upprymmas får inte vara mindre än  $\varnothing d_{min..}$

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
Skruvsats förvändskär	269410 (7IP; 1,0 Nm)
Minimidiameter $d_{min}$	13,8 mm
totallängd $L_{tot}$	120 mm
Passande vändskär	260142 HB725
Utkragningslängd $L_1$	28 mm
Inställningsområde med excenterspännhylsa	14,5 - 15,3 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679	12
Antal skär Z	1
NominellØ D	14,8
Spetsvinkel	180 grad
Skaftutförande	DIN 1835 A

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,0 Nm	211750 1,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 7IP	674252 7IP