

**Garant****Borrstång, DIN 1835 A, NominellØ D: 15,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236677 15,8
GTIN	4045197769183
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Användningsdata:**

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell  $\varnothing$  i kombination med excenterspännhylsor nr 236679.

För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

**OBS!:**

Den  $\varnothing$  som ska upprymmas får inte vara mindre än  $\varnothing d_{\min}$ .

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$ h6	12 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	125 mm
Utkragningslängd $L_1$	29 mm
Skruvsats förvändskär	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimidiameter $d_{\min}$	14,8 mm
Passande vändskär	260142 HB725
Inställningsområde med excenterspännhylsa	15,5 - 16,3 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679	12
Antal skär Z	1
NominellØ D	15,8
Spetsvinkel	180 grad
Skaftutförande	DIN 1835 A

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP