

Garant**Borrstång, DIN 1835 A, NominellØ D: 17,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236677 17,8
GTIN	4045197769206
Artikelklass	21S

Beskrivning**Användningsdata:**

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell \varnothing i kombination med excenterspännhylsor nr 236679.

För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

OBS!:

Den \varnothing som ska upprymmas får inte vara mindre än $\varnothing d_{\min}$.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	138 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Utkragningslängd L_1	31 mm
Skruvsats förvändskär	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Minimidiameter d_{\min}	16,8 mm
Passande vändskär	260142 HB725
Inställningsområde med excenterspännhylsa	17,5 - 18,3 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679	16
Antal skär Z	1
NominellØ D	17,8
Spetsvinkel	180 grad
Skaftutförande	DIN 1835 A

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2