

Garant**Borrstång, DIN 1835 A, NominellØ D: 22,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	236677 22,8
GTIN	4045197769251
Artikelklass	21S

Beskrivning**Användningsdata:**

För upprymning av förborrade eller gjutna hål till nominell \varnothing i kombination med excenterspännhylsor nr 236679.

För standard ISO-vändskärsplattor CC..0602.

OBS!:

Den \varnothing som ska upprymmas får inte vara mindre än $\varnothing d_{min}$.

Teknisk beskrivning

Minimidiameter d_{min}	21 mm
Skruvsats förvändskär	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	260142 HB725
totallängd L_{tot}	165 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Utkragningslängd L_1	36 mm
Inställningsområde med excenterspännhylsa	22,5 - 23,3 mm
passande excenterhylsstorlek nr 236679	20
Antal skär Z	1
NominellØ D	22,8
Spetsvinkel	180 grad
Skaftutförande	DIN 1835 A

Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2