

Garant**Borrstång, Vänster, Utkragningslängd / plattstorlek L: 45/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Artikelklass	21W

Beskrivning

leveransinnehåll:
Med underläggsplatta 1,5°

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	29 mm
Invändig	ja
Vändskärsstorlek	16 mm
Vändskärsskruv	279810 2
Mittförskjutning L_3	16,1 mm
totallängd L	200 mm
Underläggsplatta 1,5°	272630 1,5
Skruv för underläggs-platta	279824 1
Skaftdiameter D_5	25 mm
Halsbredd L_4	24,6 mm
Användning	Vänster
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 1	279824 1
Spännskruv Typ 2	279810 2
Underläggsplatta för invändiga skärhållare Lutningsvinkel 1,5 grad	272630 1,5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX10	674248 TX10
Spännskruv	272500
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500