

Skärhuvud, Höger, System / vändskärsstorlek: DM/16



Beställningsdata

Ordernummer	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **10xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: DVUNR/L

Passande vändskär: VNMG 1604..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 50 mm

centrumförskjutning: 29 mm

totallängd: 35 mm

Teknisk beskrivning

System	DM
ISO-kod skärhuvud	DVUNR/L
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	50 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
totallängd	35 mm
centrumförskjutning	29 mm
Passande vändskär	VNMG 1604..
Underläggsplatta	259033 5
Skruv för underläggsplatta	259027 3
passande grundstomme	264910 - 264922
Klamp, skruv,O-ring	259036 7
Serie	Skärhuvud
Användning	Höger
Invändig	ja

Tillbehör

Underläggsplatta	259227
Skruv för underläggsplatta	259613
Klampenhet	259509
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15