

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: DM/16



Beställningsdata

Ordernummer	261322 DM/16
GTIN	4251414902961
Artikelklass	29D

Beskrivning

Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: DM

ISO-kod skärhuvud: SVUCR/L 16

Passande vändskär: VC.. 1604..

passande grundstomme: 264910 - 264922

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 49 mm

centrumförskjutning: 27 mm

totallängd: 32 mm

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VC.. 1604..
centrumförskjutning	27 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	49 mm
passande grundstomme	264910 - 264922
ISO-kod skärhuvud	SVUCR/L 16
totallängd	32 mm
System	DM
Vändskärsstorlek	16 mm
Vändskärsskruv	269023 3
Serie	Skärhuvud
Användning	Vänster
Invändig	ja

Tillbehör

Spännskruv	269433
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15