

Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/07**Beställningsdata**

Ordernummer	260406 QC/07
GTIN	4251414902596
Artikelklass	29D

Beskrivning**Utförande:**

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**.

Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Invändig: ja

System: QC

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SDQCR/L 0702

Passande vändskär: DC.. 0702..

passande grundstomme: 264900 - 264908

Minimiförbörningshåldiameter D_{min} : 24 mm

centrumförskjutning: 13 mm

totallängd: 20 mm

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	24 mm
Vändskärsskruv	269023 1

Passande vändskär	DC.. 0702..
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SDQCR/L 0702
totallängd	20 mm
System	QC
centrumförskjutning	13 mm
passande grundstomme	264900 - 264908
Serie	Skärhuvud
Användning	Vänster
Invändig	ja

Tillbehör

Spännskruv	269431
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8