


**Digitalt djupmått, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418742 300
GTIN	4045197771209
Artikelklass	42A

**Beskrivning****Utförande:**

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Extrabrygga nr 418744.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	0,01 mm
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
ansatsens längd	100 mm
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
Kalibrering	A1
mätskenans tvärsnitt	16×4 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmätt

## Tjänster

DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300

## Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Skruv till djupmätthållare	412230
Sändare Typ S1	498966 S1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2