

Garant**Avstickningsplatta Finbearbetning, HB7310, Spårbredd w: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273716 3
GTIN	4045197771360
Artikelklass	21L

Teknisk beskrivning

Spårbredd w	3 mm
tolerans spårbredd w	±0,03 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärdjup a _p	0,4 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	N
Sekundär användning	Ti
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7310
hörnradie R	0,2 mm
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	350 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	350 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		