

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/19mm**Beställningsdata**

Ordernummer	250017 32/19
GTIN	4045197771995
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	259025 12
Klamp, skruv, fjäder	259035 7
Passande vändskär	CN.. 1906..
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Skaftmått	32 mm
Vändskärsstorlek	19 mm
Underläggsplatta	259031 36
Huvudängd L ₁	40 mm
ISO-kod hållare	DCLNR/L 3232P19
totallängd L	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	95 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 36

259031 36

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Skruv för underläggsplatta 10 delar Typ 2

259026 2

Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500