

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250024 32/16
GTIN	4045197772176
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	170 mm
Underläggsplatta	259031 35
Fjäderstift-sats	259047 4
Funktionsbredd L ₄	40 mm
Hävarmsskruv	259018 11
Fjäder-sats	259044 6
ISO-kod hållare	PCSNR/L 3232P16
Skaftmått	32 mm
Passande vändskär	CN.. 1606..
Vändskärsstorlek	16 mm
Huvudängd L ₁	34 mm
Hävarm	259015 12
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad

Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäderstiftsats10 delar Typ 4	259047 4
Hävarmsskruv Typ 11	259018 11
Hävarm Typ 12	259015 12
Fjäder-sats10 delar Typ 6	259044 6
Underläggsplatta Typ 35	259031 35