

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260004 16/12
GTIN	4045197772527
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Vändskärsstorlek	12 mm
Skaftmått	16 mm
ISO-kod hållare	SCRCR/L 1616H12
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Skrivsats förvändskär	269028 16
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
totallängd L	100 mm
Underläggsplatta	269005 6
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	17 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 16	269028 16
Underläggsplatta Typ 6	269005 6
Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500