

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260005 20/09
GTIN	4045197772596
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	18 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Passande vändskär	CC.. 09T3..
totallängd L	125 mm
Funktionsbredd L ₄	22 mm
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Underläggsplatta	269005 1
ISO-kod hållare	SCRCL/L 2020K09
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 1	269005 1
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500