

JEPSON POWER**HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 355 × 25,4 mm, Antal tänder: 72****Beställningsdata**

Ordernummer	078237 72
GTIN	4260052460153
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Hårdmetallbelagt cirkelsågblad för exakta snitt.

- **Arbetssäkerhet: Tunnväggig, vibrationssnål, bullerdämpad.**
- **Mycket lång användningstid.**
- **Höga skärkvaliteter.**
- **Kan efterskärpas fem gånger.**
- **Universellt användbar för stål, plast och icke järnmetaller (inte nr 078236).**

OBS!:

Fler specialsågblad t.ex. för aluminium och rostfritt stål kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

tandantalet optimerat för	materialtjocklek 2,5 - 4 mm
Antal tänder	72
sågbredd B	2,2 mm
passar för	078231 storlek 9435
lämpligt för material	för tunnväggigt material

Produktslag

Cirkelsågblad