

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tvättborste Ståltråd 0,30 mm, Borst-Ø D1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574750 40
GTIN	4017359028056
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**Tvättborstar med **skaft-Ø 6 mm**.**Användningsdata:**

I sågskärpningsmaskiner, böjliga axlar eller på stationära maskiner. För rengöring och avgradning av små till medelstora ytor.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	10500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	40 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Produktslag	Penselborste