



## 12-kantshylsa 1/4 tum, nyckelvidd: 5/16tum



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 631105 5/16   |
| GTIN         | 4018754001538 |
| Artikelklass | 63A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med **AS-Drive** profil.

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

### Teknisk beskrivning

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Längd          | 23 mm               |
| Ø utgångssidan | 11,6 mm             |
| nyckelvidd     | 7,94 mm             |
| nyckelvidd     | 5/16 tum            |
| fyrkantfäste   | 1/4 tum             |
| Drivprofil     | 12-kant-hylsnycklar |
| Produktslag    | Hylsnyckelinsats    |

