



## Skiftnyckel med sidoinställning, totallängd: 305 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	813940 305
GTIN	7314150191246
Artikelklass	83F

### Beskrivning

#### Utförande:

Med ergonomiskt handtag av termoplastisk elastomer. Käftvinkel 15°. Precisionshärdat, rostskyddsbehandlat och förkromat. Mätscala i mm på vänster sida.

#### Norm:

**ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532**

största nyckelvidd: 39,5 mm

totallängd: 12 tum

### Teknisk beskrivning

största nyckelvidd	39,5 mm
totallängd	12 tum
totallängd	305 mm
vikt	750 g
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	ISO 6787
Norm	UNE 16532
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	precisionshärdat, rostskyddsbehandlat
Material	Högläggstål

Yta	förkromad
gnistfri	nej
Vändbara backar	nej
Skalning	ja
Spärrfunktion	nej
Grepphylsa	ja