



Lettringsfräsverktyg universal, Skaftmått: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	290200 25
GTIN	4030741556814
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

HM-hylsa för ökad slistryka.

Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering. 3-punktskontakt för exakt axelposition. Radiell och axiell rotationssäkring för optimal verktygsstyrning.

Teknisk beskrivning

HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 1
för lettringsbredd b	6 mm
skaftbredd	25 mm
för lettrings- \varnothing d ₁	25 mm
Arbetsområde	10 - 300 mm
för lettringshål- \varnothing d ₂	8 mm
skaft höjd	20 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RAA 1×BL30°
för lettrad profil	RBL30° 1×AA
för lettrad profil	RBR30° 1×AA

för lettrad profil	RAA 1×BR30°
för lettrad profil	RBR45° 1×BL15°
för lettrad profil	RBL45° 1×BR15°
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv Typ 1	299920 1
-------------------------------------------------------------------	----------