



## ECO lettringsfräsverktyg Höger, Skaftmått: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290230 20
GTIN	4030741341816
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.  
för lettrad profil: RAA 1×BR30°  
för lettrings-Ø d<sub>1</sub>: 25 mm  
för lettringsbredd b: 6 mm  
för lettringshål-Ø d<sub>2</sub>: 8 mm  
Arbetsområde: 10 - 300 mm  
HM-bussning, täckbricka, skruv: 299920 2

### Teknisk beskrivning

skaft höjd	20 mm
Arbetsområde	10 - 300 mm
skaftbredd	20 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 2
för lettringshål-Ø d <sub>2</sub>	8 mm
för lettrings-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
för lettringsbredd b	6 mm
för lettrad profil	RAA 1×BR30°
Produktslag	Lettringsverktyg

---

**Tillbehör**

Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv  
Typ 2

---

299920 2