

Garant**T-spårblock med spännskruv, Spårbredd B/klämtjocklek S: 12/40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360024 12/40
GTIN	2050001853936
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Cylinderskruv med insexnyckel DIN912, hållfasthetsklass 12.9. Nollpunktspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Teknisk beskrivning

Längd spännskruv	45 mm
gängaM	M10
Spårbredd B	12 mm
Klämtjocklek S	40 mm

Serie	ZeroClamp
Produktslag	Spårklack