

Garant**T-spårblock med spännskruv, Spårbredd B/klämtjocklek S: 12/50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360024 12/50
GTIN	2050001853981
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Cylinderskruv med insexnyckel DIN912, hållfasthetsklass 12.9. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimerar din produktion.

Teknisk beskrivning

gängaM	M10
Längd spännskruv	55 mm
Spårbredd B	12 mm
Klämtjocklek S	50 mm

Serie	ZeroClamp
Produktslag	Spårklack