



Skruvtving, spännvidd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	861550 200
GTIN	4008158019239
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

Maximalt späntryck upp till 22000 N.

Teknisk beskrivning

spännvidd	200 mm
kapacitet	105 mm
Produktslag	Skruvtving