



Hävstångstving i magnesium, spännvidd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	860750 200
GTIN	4008158027241
Artikelklass	83K

Beskrivning

Utförande:

Rörlig och fast back av **magnesium** (pressgjutna), **höghållfasta och extremt lätta**. Skena av draget stål, galvaniskt förzinkat. Spännarm, rörlig tryckbricka och låsknapp av **glasfiberarmerad plast, brottsäkra**. Fasta backen med löstagbart plastskydd, under skyddet krysspår för fastspänning av runda delar. Spännarm med självlåsand kuggsegment. Tvingen öppnas med en lossningsknapp.

Användningsdata:

För **snabb** och enkel **fastspänning med medelhögt späntryck**.

Teknisk beskrivning

skenans tvärsnitt	20×5 mm
vikt	0,32 kg
spännvidd	200 mm
kapacitet	80 mm
Produktslag	Skruvtving

