



Fyrdornsprestång DigiCrimp, 2K-handtag, Typ: 6,0/K



Beställningsdata

Ordernummer	729550 6,0/K
GTIN	4003773063216
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Tillförlitlig crimpning tack vare spärrmekanism och synkron matning av crimpdornarna. Kontroll av grundinställningen med bifogad måttpinne. Pressdornmatningen kan ställas in i steg om 0,01 mm och läsas av digitalt. Med omkalibreringsfunktion. Elektronisk slitageövervakning. Det finns olika inställningsfunktioner. Med standard-kontaktfäste för Harting-, HTS-, Ilme- och liknande kontakter.

Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter.

leveransinnehåll:

Fyrdornsprestång i väskan.

Teknisk beskrivning

totallängd	250 mm
för ledararea	0,14 - 6 mm ²
Det finns en spärrmekanism	ja
digital display	ja
Produktslag	Presstång

