



Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 25/3Lmm



Beställningsdata

Ordernummer	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Artikelklass	28R

Beskrivning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggor för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	35 mm
Ø D_3	10 mm
Skär-Ø D_c	25 mm
Vändskärsskruv	229917 (T15; 2,1 Nm)
Antal skär Z	3
Fästgंगा M	M12
Passande vändskär	XD.. 0904
Vändskärsstorlek	09
maximalt sågdjup $a_{p max}$	1,5 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	9,3 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,55 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229917
------------	--------