



Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 32/3Lmm



Beställningsdata

Ordernummer	221905 32/3L
GTIN	4056544199096
Artikelklass	28R

Beskrivning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229908 (T15; 3,1 Nm)
Fästgंगा M	M16
totallängd L_{tot}	43 mm
Ø D_3	11 mm
Vändskärsstorlek	12
Passande vändskär	XD.. 1205
Skär-Ø D_c	32 mm
Antal skär Z	3
maximalt sågdjup $a_{p max}$	2,5 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{max}	10,3 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,67 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229908
------------	--------