

AEG

Kap- och geringssåg, Typ: PS254L



Beställningsdata

Ordernummer	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Kap- och geringssåg med dragfunktion.

- **Hög sågkapacitet upp till 305×90 mm vid 90°.**
- **Inbyggd såglinjelaser och LED-arbetsplatsbelysning för säkra snitt.**
- **Fininställning av geringsvinkel upp till 50° med låsning.**
- **3 m nätkabel.**
- **Inbyggt dammsug som fångar upp 80 % av alla dammpartiklar.**

leveransinnehåll:

Inklusive fastspänningsanordning för arbetsstycke, sugslang och skydd, sågklinga med 48 tänder (kling-Ø / hål-Ø: 254 / 30 mm) samt verktyg för byte av sågklinga.

OBS!:

Passande cirkelsågblad finns under nr 078227 och framåt.

Teknisk beskrivning

maximal lutningsvinkel höger	-2 grad
maximal geringsvinkel vänster	50 grad
vikt	19,5 kg

maximal lutningsvinkel vänster	47 grad
maximalt varvtal:	4500 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	PS254L
maximal geringsvinkel höger	50 grad
effektförbrukning	2000 W
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Såg

Tillbehör

HM-sågklinga, Ø 254x30 mm Diameter/antal tänder 254/ Z80	078227 254/Z80
Arbetsbord för PS254L Typ PSU1000	078240 PSU1000