

**Justerbar försänkare, weldon-skaft, Skaftdiameter D<sub>s</sub> h6: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	216635 25
GTIN	4045197778994
Artikelklass	220

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkad av seghärdat verktygsstål. Djupgraverad skala. Två friställda vändskärsskäreggar.

**Användningsdata:**

För avgradning, fasning och försänkning framåt och bakåt.

Lämplig för snedrampning.

**För vinklar på 0 - 90° steglös inställning.**

**OBS!:**

**Använd förinställningsapparat för exakt gradtalsinställning.**

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	1
Passande vändskär	SP.T1204..
Skruvsats för vändskär	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	25 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	49 mm
Klämskruv för justerelement	219888
Justerelement	219886
Försänkn-Ø D	25 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	105 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsområde fasningsvinkel	0-90 grad
Produktslag	Försänkare

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219848
Justerelement	219886
Kläm-skruv	219888