

Garant**CNMG 160616, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250172 HB7010-1
GTIN	4045197779656
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	1,6 mm
spån-brytare	SM
Sort	HB7010-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160616

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning