

Garant**CNMG 160608, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250334 HB7010-1
GTIN	4045197779717
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160608 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SG
Skärdjup a_p : 1,5 - 8 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 375 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
spån-brytare	SG
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 375 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	1,5 - 8 mm

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning