

**Garant****CNMM 190624, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	SR
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 375 m/min
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradi	2,4 mm
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
Skärdjup $a_p$	2 - 10 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 190624

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning