

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250658 HB7010-1
GTIN	4045197779847
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150604

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning